

Garant
WNMG 080408, Type: HB7010-1


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251964 HB7010-1
GTIN	4045197780300
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080408 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SS

 Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mm

 Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o

 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	SS
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7010-1
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning