

Garant**WNMG 060404, Type: HB7010-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252062 HB7010-1
GTIN	4045197780317
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Type	HB7010-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Spånbrøder	SM
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060404
Antal skift/skær	6

Tolerance	M
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning