

Garant**WNMG 060408, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252064 HB7010-1
GTIN	4045197780324
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WN.G 060408 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Spånbryder	SM
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7010-1

Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060408
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning