

**Garant****WNMG 080412, Type: HB7010-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252210 HB7010-1
GTIN	4045197780379
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

WNMG 080412 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SG

Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 6 mmTilspænding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 375 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7010-1
Spånbryder	SG
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	1,5 - 6 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 375 m/min
Hjørneradius	1,2 mm
Tilspænding $f$	0,25 - 0,6 mm/o

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning