

Garant**CC.T 09T302, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260056 HB7010-1
GTIN	4045197780409
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CCMT 09T302 HB7010-1 Type: HB7010-1
Spånbryder: SS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	SS
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	P

Type	HB7010-1
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning