

Garant
CC.T 09T304, Type: HB7010-1

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260058 HB7010-1
GTIN	4045197780416
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 09T304 HB7010-1 Type: HB7010-1
 Spånbryder: SS
 Tolerance: M
 Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Type	HB7010-1

Spånbryder	SS
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning