

Garant**CC.T 120404, Type: HB7010-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260064 HB7010-1
GTIN	4045197780423
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 120404 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding f: 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Type	HB7010-1
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Spånbryder	SS

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning