

**Garant****CCMT 120408, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260066 HB7010-1
GTIN	4045197780430
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CCMT 120408 HB7010-1 Type: HB7010-1  
Spånryder: SS  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 150 - 500 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånryder	SS
Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Primær anvendelse	P

Type	HB7010-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning