

Garant**CC.T 060204, Type: HB7010-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260142 HB7010-1
GTIN	4045197780454
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 060204 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Type	HB7010-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	SM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Primær anvendelse	P

Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning