

Garant**CC.T 09T302, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260148 HB7010-1
GTIN	4045197780461
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 09T302 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Spånryder	SM
Type	HB7010-1
Skærebetingelse	kontinuerlig

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning