

**Garant****CC.T 120404, Type: HB7010-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260158 HB7010-1
GTIN	4045197780492
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

CC.T 120404 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 440 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	SM
Type	HB7010-1
Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning