

Garant**CC.T 120408, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260160 HB7010-1
GTIN	4045197780508
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 120408 HB7010-1 Type: HB7010-1
Spånbryder: SM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	SM
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Type	HB7010-1
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm

Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning