

**Garant****DC.T 070202, Type: HB7010-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260351 HB7010-1
GTIN	4045197780515
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

DCMT 070202 HB7010-1 Type: HB7010-1  
Spånbryder: SS  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 150 - 500 m/min

### Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	P
Type	HB7010-1
Tilspænding $f$	0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	SS
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning