

**Garant****DC.T 070204, Type: HB7010-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260353 HB7010-1
GTIN	4045197780522
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

DC.T 070204 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 150 - 500 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Tilspænding $f$	0,05 - 0,2 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7010-1
Spånbryder	SS
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning