

Garant**DC.T 070202, Type: HB7010-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260449 HB7010-1
GTIN	4045197780560
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Spånryder	SM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7010-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202

Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning