

Garant**DC.T 11T308, Type: HB7010-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260464 HB7010-1
GTIN	4045197780607
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T308 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7010-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P
Spånryder	SM

Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning