

Garant**SC.T 120408, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260766 HB7010-1
GTIN	4045197780669
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SC.T 120408 HB7010-1 Hjørneradius: 0,8 mm

Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Type	HB7010-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Spånbryder	SM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120408
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning