

**Garant****TC.T 110204, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260982 HB7010-1
GTIN	4045197780713
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

TC.T 110204 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 440 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	SM
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7010-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Primær anvendelse	P

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110204
Antal skift/skær	3
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning