

Garant**VBMT 110302, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261142 HB7010-1
GTIN	4045197780744
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Type	HB7010-1
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	SS
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110302

Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning