

Garant**VBMT 160402, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261150 HB7010-1
GTIN	4045197780768
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VBMT 160402 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SS

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	SS
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,2 mm

Type	HB7010-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160402
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning