

Garant**VBMT 160404, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261152 HB7010-1
GTIN	4045197780775
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VBMT 160404 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SS

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Spånbryder	SS
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Type	HB7010-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm

Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160404
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning