

**Garant****VB.T 110304, Type: HB7010-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261224 HB7010-1
GTIN	4045197780799
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

VB.T 110304 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 440 m/min

### Teknisk beskrivelse

Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Spånbryder	SM
Type	HB7010-1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig

Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning