

Garant**VB.T 160408, Type: HB7010-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261234 HB7010-1
GTIN	4045197780812
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VB.T 160408 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7010-1
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Spånbryder	SM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Hjørneradius	0,8 mm

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160408
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning