

**Garant****VC.T 110304, Type: HB7010-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261454 HB7010-1
GTIN	4045197780867
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

VC.T 110304 HB7010-1 Type: HB7010-1  
Spånryder: SM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 440 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Type	HB7010-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Spånryder	SM
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 440 m/min

Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning