

Garant**VC.T 160404, Type: HB7010-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261458 HB7010-1
GTIN	4045197780874
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 160404 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Type	HB7010-1
Spånbryder	SM
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160404
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning