

**Garant**
**VC.T 160408, Type: HB7010-1**


### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261459 HB7010-1
GTIN	4045197780881
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

VC.T 160408 HB7010-1 Type: HB7010-1  
 Spånbryder: SM  
 Tolerance: M  
 Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
 Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 440 m/min

### Teknisk beskrivelse

Spånbryder	SM
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Primær anvendelse	P
Type	HB7010-1

Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160408
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning