

uvex

Sko sorte/orange uvex 2, S3, EU-skostørrelse: 38



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 092135 38 |
| GTIN | 4031101609508 |
| Artikelklasse | 04V |

Beskrivelse

Udførelse:

Let og fleksibel sikkerhedssko. Egnet til kromallergikere. Bredde 11.

- **Distance-Mesh-for.**
- **100 % metalfri uvex xenova®-tåbeskyttelseskappe.**
- **Tolaget PU-slidsål med TPU-indsatser med bedste dæmpningsegenskaber.**
- **PU-overkappe til beskyttelse af ydermaterialet, så der opnås væsentligt længere standtider.**
- **Næsten sømløs skaftkonstruktion for at undgå tryksteder.**
- **ESD-udstyr.**

Sikkerhedssko med hydrofob, fuldnarvet glat læder og elastiske snørebånd med snaplukning. Med ikke-metallisk, gennemtrædningshæmmende indlæg.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Beskyttelsesklasse: S3

Materiale, tåbeskyttelseskappe: Komposit

Gennemtræningsikkerhed: Tekstil

Norm: Indlægsforsyning typeprøvetestet iht. DGUV regel 191

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------|---------------|
| Farve | sort / orange |
|-------|---------------|

| | |
|---|---|
| Beskyttelsesklasse | S3 |
| Norm | Indlægsforsyning typeprøvetestet iht. DGUV regel 191 |
| Ydermateriale | Okselæder |
| Materiale, indvendigt for | Distance Mesh |
| Materiale, tåbeskyttelseskappe | Komposit |
| Gennemtrængingssikkerhed | Tekstil |
| mod vandindtrængen og optagning af vand | ja |
| EU-skostørrelse | 38 |
| Serie | uvex 2 |
| Køn | Herre |
| elektrostatisk egenskab | EGB/ESD |
| Produkttype | Sikkerhedssko |