

Garant**Stikdrejeholder, højre, Skaft- / stikbredde w: 10/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273750 10/2
GTIN	4045197780898
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	120 mm
Indstiksybde t_{maks}	6 mm
Stikbredde W	2 mm
Funktionsbredde L_4	10 mm
Hovedlængde L_1	26 mm
Skrue	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Skaftbredde b	10 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Klemmeskrue Type 4	279815 4
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500