

Garant**eco-afstikningsklingeholder Type 1, Udførelse: RR****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319140 RR |
| GTIN | 4045197781048 |
| Artikelklasse | 31V |

Beskrivelse**Udførelse:**

Slank konstruktion i 4 udførelser og 180° roteret monteringsmulighed til normal højde og over hovedhøjde. Optimal værktøjskombination til af- og indstiksopgaver mellem eller i nærheden af hoved- og modspindel ved minimalt komponentudhæng.

Anvendelse:

Til anvendelse på stjernerevolverhoveder og i fræsespindler på dreje-/fræsecentre.
Til anvendelse af eco-stikklinger nr. 273864 – 273866, nr. 273562 og 273564.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel i siden til eco-stikklinger.

Udførelsen RR og LR til anvendelse af stikklinge nr. 273864. Udførelsen RL og LL til stikklinge nr. 273865. Udførelsen RR og LL til stikklinge nr. 273866.

Passende spændejern nr. 279840 2 og passende skruer nr. 279815 14. Se reservedelsliste.

Klingerne nr. 273562 og 273564 kan kun anvendes på holderne RR og LL.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|---------|
| Bredde B | 67 mm |
| Højde, H ₁ | 14,5 mm |

| | |
|--------------|--------------|
| Udførelse | RR |
| Radius R_2 | 50 mm |
| Radius R_1 | 117 mm |
| Højde, H_2 | 65 mm |
| Produkttype | Afstikholder |