


**Garant****eco-afstikningsklingeholder Type 2, Udførelse: LL****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319141 LL
GTIN	4045197781109
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slank konstruktion i 4 udførelser og 180° roteret monteringsmulighed til normal højde og over hovedhøjde. Optimal værktøjskombination til af- og indstiksopgaver mellem eller i nærheden af hoved- og modspindel ved minimalt komponentudhæng.

**Anvendelse:**

Til anvendelse på stjernerevolverhoveder og i fræsespindler på dreje-/fræsecentre.  
Til anvendelse af eco-stikklinger nr. 273864 – 273866, nr. 273562 og 273564.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel i siden til eco-stikklinger.  
Udførelsen RR og LR til anvendelse af stikklinge nr. 273864. Udførelsen RL og LL til stikklinge nr. 273865. Udførelsen RR og LL til stikklinge nr. 273866.  
Passende spændejern nr. 279840 2 og passende skruer nr. 279815 14. Se reservedelsliste.  
Klingerne nr. 273562 og 273564 kan kun anvendes på holderne RR og LL.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde B	83 mm
Højde, H <sub>1</sub>	14,5 mm

Radius R <sub>1</sub>	117 mm
Radius R <sub>2</sub>	50 mm
Udførelse	LL
Højde, H <sub>2</sub>	65 mm
Produkttype	Afstikholder