

JEPSON POWER

**HM-rundsavsklinge Drytec® Ø 355×25,4 mm, Antal tænder: 90****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078237 90
GTIN	4260052460146
Artikelklasse	07E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Hårdmetalbestyktet rundsavsklinge til præcise snit.

- **Arbejdssikkerhed: Tyndvægget, lav vibration, støjreduceret.**
- **Meget lange standtider.**
- **Høj skærekvalitet.**
- **5× efterslibning mulig.**
- **Universelt anvendelig til stål, kunststoffer, ikke-jernholdige metaller (ikke nr. 078236).**

**Bemærk:**

Andre specialsavsklinger f.eks. til aluminium eller INOX kan leveres på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Tandantal optimeret til	materialetykkelse op til 2,5 mm
Antal tænder	90
Skærebredde B	2,2 mm
Passer til	078231 Str. 9435
egnet til materiale	til tyndvægget materiale

Produkttype

Rundsavklinge