

**Svejserstøvle, sort CARL HI, S3, EU-skostørrelse: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	092255 40
GTIN	4030839210437
Artikelklasse	09P

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejserstøvle med bedste termiske egenskaber. Varmebestandig op til ca. 200 °C, i kort tid op til 300 °C.

- **Overlæder af robust okselæder.**
- **Læderfor.**
- **Lukket pløs.**
- **Helfladet ilægssål Basic grey.**
- **Antistatisk softfleece-brandsål.**
- **Grov gummi/PU slidsål SAFETY-GRIP.**
- **PU-tåbeskyttelse.**
- **Varmeresistente sømme.**
- **Snaplukning til behagelig indstigning.**
- **Polstret gnistbeskyttelsesmanchet.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Bemærk:

Lagervare i EU-størrelserne 39 – 46. Kan bestilles i EU-størrelserne 39 – 48.

Beskyttelsesklasse: S3

Materiale, tåbeskyttelseskappe: Stål

Gennemtræningssikkerhed: Stål

Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt): Over 200 °C
 Norm: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191

Teknisk beskrivelse

Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt)	Over 200 °C
Materiale, sål	Gummi/PU
Materiale, tåbeskyttelseskappe	Stål
EU-skostørrelse	40
Ydermateriale	Okselæder
Farve	sort
Gennemtræningssikkerhed	Stål
Beskyttelsesklasse	S3
Norm	Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Materiale, indvendigt for	Læder
Serie	CARL
Køn	Herre
Produkttype	Sikkerhedsstøvle