



## Svejserstøvler antracitgrå VX 7380 Perbunan ESD, S2 XB, EU-skostørrelse: 44



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	092812 44
GTIN	4044348460573
Artikelklasse	09C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sikkerhedssko af smidigt, glat læder med bred trædeflade og **høj varmebestandighed** op til ca. 220 °C.

- **Lukket pløs.**
- **Heldækkende komfort-indlægssål ERGO-COOL med ventilationsstruktur, der giver optimal klimakomfort.**
- **Perbunan VX sål.**
- **Meget god slidstyrke og skridsikring.**
- **Høj snitbestandighed og mekanisk belastningsevne.**

Støber- og svejserstøvler VX 7380 Perbunan til ekstreme betingelser. Tagrendesystem til bortledning af varme væsker.

- **Lukket pløs.**
- **Slidsål Perbunan VX ESD, antracitgrå.**
- **SECURA VARIO® hældæmpning.**
- **Brandsål af ægte læder.**
- **Komfort-fodstøtteindlæg ERGO-COOL®.**
- **Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).**

#### Norm:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

#### Bemærk:

Lagervare i EU-skostørrelserne 39 – 46, kan bestilles i EU-skostørrelserne 38 – 48.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

electrical insulation: EGB/ESD

sähköeristys: EGB/ESD

Isolation électrique: ZED/ESD

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Beskyttelsesklasse: S2

Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium

Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt): Over 200 °C °C

Norm: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191

## Teknisk beskrivelse

Materiale, tåbeskyttelseskappe	Aluminium
Materiale, sål	Perbunan VX
Beskyttelsesklasse	S2
EU-skostørrelse	44
Norm	Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Materiale, indvendigt for	Ægte læder
Farve	sort
Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt)	Over 200 °C °C
skærefast	ja
Skridsikring	ja
Ydermateriale	Glat læder
Serie	VX 7000
Egenskab	Vario®-dæmpning
Køn	Herre
Elektrisk isolering	EGB/ESD
Produkttype	Sikkerhedsstøvle