



Hvirvelringskrue SEB, Gevind-Ø: M8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086467 M8
GTIN	2050001857378
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftige hvirvelringskruer, der kan drejes 360°, rødlakerede.

Bemærk:

SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.

SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.

Bæreevne WLL SF 5:1: 0,4 t

Bæreevne WLL SF 4:1: 0,5 t

Gevindlængde L: 14 mm

Boringsafstand x: 20 mm

Indvendig Ø, ring A: 30 mm

Udvendig Ø, ring B: 34 mm

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø, ring B	34 mm
Krave-Ø, støtte C	60 mm
Udførelse	drejelig

Mål D	57 mm
Indvendig Ø, ring A	30 mm
Bæreevne	0,3 t
Boringsafstand x	20 mm
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S	6 mm
Bæreevne WLL SF 4:1	0,5 t
Bæreevne WLL SF 5:1	0,4 t
Gvindlængde L	14 mm
Produkttype	Ringskrue