



Hvirvelringskrue SEB, Gevind-Ø: M12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086467 M12
GTIN	2050001858153
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftige hvirvelringskruer, der kan drejes 360°, rødlakerede.

Bemærk:

SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.

SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.

Bæreevne WLL SF 5:1: 0,8 t

Bæreevne WLL SF 4:1: 0,9 t

Gevindlængde L: 21 mm

Boringsafstand x: 20 mm

Indvendig Ø, ring A: 30 mm

Udvendig Ø, ring B: 34 mm

Teknisk beskrivelse

Indvendig Ø, ring A	30 mm
Mål D	57 mm
Udførelse	drejelig

Udvendig Ø, ring B	34 mm
Bæreevne	1 t
Krave-Ø, støtte C	60 mm
Boringsafstand x	20 mm
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S	6 mm
Bæreevne WLL SF 5:1	0,8 t
Bæreevne WLL SF 4:1	0,9 t
Gvindlængde L	21 mm
Produkttype	Ringskrue