



Hvirvelringskrue SEB, Gevind-Ø: M24



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 086467 M24 |
| GTIN | 2050001857897 |
| Artikelklasse | 08Y |

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftige hvirvelringskruer, der kan drejes 360°, rødlakerede.

Bemærk:

SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.

SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.

Bæreevne WLL SF 5:1: 3,2 t

Bæreevne WLL SF 4:1: 3,8 t

Gevindlængde L: 36 mm

Boringsafstand x: 35 mm

Indvendig Ø, ring A: 38 mm

Udvendig Ø, ring B: 45 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------|----------|
| Udvendig Ø, ring B | 45 mm |
| Bæreevne | 4 t |
| Udførelse | drejelig |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Krave-Ø, støtte C | 88 mm |
| Mål D | 80 mm |
| Indvendig Ø, ring A | 38 mm |
| Boringsafstand x | 35 mm |
| Nøglestørrelse, indvendig sekskant S | 14 mm |
| Bæreevne WLL SF 4:1 | 3,8 t |
| Bæreevne WLL SF 5:1 | 3,2 t |
| Gvindlængde L | 36 mm |
| Produkttype | Ringskrue |