



Hvirvelringskrue SEB, Gevind-Ø: M30



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086467 M30
GTIN	2050001858412
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftige hvirvelringskruer, der kan drejes 360°, rødlakerede.

Bemærk:

SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.

SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.

Bæreevne WLL SF 5:1: 5,5 t

Bæreevne WLL SF 4:1: 6,3 t

Gevindlængde L: 45 mm

Boringsafstand x: 50 mm

Indvendig Ø, ring A: 58 mm

Udvendig Ø, ring B: 70 mm

Teknisk beskrivelse

Krave-Ø, støtte C	115 mm
Udførelse	drejelig
Mål D	106 mm

Udvendig Ø, ring B	70 mm
Bæreevne	6,3 t
Indvendig Ø, ring A	58 mm
Boringsafstand x	50 mm
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S	14 mm
Bæreevne WLL SF 5:1	5,5 t
Bæreevne WLL SF 4:1	6,3 t
Gvindlængde L	45 mm
Produkttype	Ringskrue