

**Stof-/burrelåssliberondel (CER), Ø 115 mm, Korn: 60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	567510 60
GTIN	4018875292068
Artikelklasse	56V

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour** og er i forbindelse med **burrelåssliberondel** f.eks. nr. **567760 selvhæftende**. Af hensyn til hurtigt skiveskift. Burrelåsslibesliver XK870K med robust **polyestervæv**. De **selvslibende keramiske korn** med slibeaktivt ekstralag (**TOP Size**) sikrer en aggressiv og afkølet slibning.

**Anvendelse:**

På **vinkelslibere** eller excenterslibere med burrelåssliberondel (støvudsugning ikke mulig).

Maks. arbejdhastighed **40 m/s**.

Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som **rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, titan**.

**Bemærk:**

Passende håndslibebløks til burrelåsslibesliver, se nr. 567857 str. 125 og str. 150. Burrelåsslivesliver, se nr. 566902 – 566950. Minislibesystem Ø 50 mm og Ø 75 mm, se nr. 554005 ff.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	60
Skive-Ø	115 mm

Slibemiddel	Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Burrelåssliberondel

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Burrelåspolerskive, M14 Udvendig Ø 115 mm	567762 115
Burrelåssliberondel, M14 Udvendig Ø 115 mm	567760 115