


**Stof-/burrelåssliberondel (CER), Ø 115 mm, Korn: 120****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 567510 120 |
| GTIN | 4018875194379 |
| Artikelklasse | 56V |

Beskrivelse**Udførelse:**

Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour og er i forbindelse med **burrelåssliberondel** f.eks. nr. **567760 selvhæftende**. Af hensyn til hurtigt skiveskift. Burrelåsslibeskiver XK870K med robust **polyestervæv**. De **selvslibende keramiske korn** med slibeaktivt ekstralag (**TOP Size**) sikrer en aggressiv og afkølet slibning.

Anvendelse:

På **vinkelslibere** eller excenterslibere med burrelåssliberondel (støvudsugning ikke mulig).

Maks. arbejdhastighed **40 m/s**.

Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som **rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, titan**.

Bemærk:

Passende håndslibebløks til burrelåsslibeskiver, se nr. 567857 str. 125 og str. 150. Burrelåsiltskiver, se nr. 566902 – 566950. Minislibesystem Ø 50 mm og Ø 75 mm, se nr. 554005 ff.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------|--------|
| Skive-Ø | 115 mm |
| Korn | 120 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Slibemiddel | Keramiske korn (CER) |
| Slibemiddelforkortelse | Keramik |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |
| Produktnavnsegenskab | Ø 115 mm |
| Maks. omfangshastighed | 40 m/s |
| Produkttype | Burrelåssliberondel |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | betinget egnet | | |
| Lak | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |

Tilbehør

| | |
|--------------------------------------------|------------|
| Burrelåssliberondel, M14 Udvendig Ø 115 mm | 567760 115 |
| Burrelåspolerskive, M14 Udvendig Ø 115 mm | 567762 115 |