

 steinel**Varmluftsbleser, Type: 351403****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078321 351403
GTIN	4007841351403
Artikelklasse	07E

Beskrivelse**Udførelse:**

Elektronisk styret **varmluftsbleser** HG 2120 E, luftmængdeindstilling 150 – 500 l/min i 3 trin. Temperaturen kan indstilles trinløst fra 80 til 630 °C

Anvendelse:

Til svejsning og formgivning af kunststoffer, til krympning, til fjernelse af maling, til lodning, til tørring og til optøning.

Teknisk beskrivelse

Luftvolumenstrøm, trin 3	500 l/min
Effektforbrug	2200 W
Luftvolumenstrøm, trin 1	150 l/min
Lufttemperatur	80 - 630 °C
Luftvolumenstrøm, trin 2	300 l/min
Producentbetegnelse	HG 2120E
Vægt	850 g

Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Varmluftblæser

Tilbehør

Temperaturscanner HL Scan Type 014919	078326 014919
Temperaturscanner HG Scan PRO Type 007553	078325 007553
Varmlufttilbehørssortiment12 dele Type 075569	078329 075569
Temperaturscanner HG Scan PRO Type 007690	078325 007690