



Vandpumpetang med hurtiggreb. til venstrehåndede, Hel længde: 260 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	706350 260
GTIN	4000896191291
Artikelklasse	76B

Beskrivelse

Udførelse:

Med hurtiggreb. Ændring af indstilling uden at ændre greb, mulighed for enhåndsbetjening. Kæbefortandingen er yderligere induktionshærdet med henblik på længere standtid, og tænderne er forskudt imod omdrejningsretningen for bedre fastholdelse. Nøjagtigt indgreb som følge af laserskåret indstillingsfortanding. Grebene belagt ved dypning.

Til venstrehåndede.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet.

Spændvidde for sekskant: 50 mm

Spændvidde for rør: 2 tommer

Teknisk beskrivelse

Spændvidde for rør	2 tommer
Spændvidde for sekskant	50 mm
Greb	belagt ved dypning
Norm	DIN ISO 8976
Udførelse, kæber	induktivt hærdet
Materiale	Krom-vanadium-stål, sænksmedet
gnistfri	nej
Produkttype	Rør- og vandpumpetang

