



## Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	632060
GTIN	4000896038558
Artikelklasse	630

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

#### Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

#### Passer til :

Håndbetjente indsatser.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Hel længde: 115 mm

Antal tænder: 20

### Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Hel længde	115 mm
Antal tænder	20
Arbejdsvinkel	18 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
med leddelt hoved	nej
med svinghoved	nej

med uddriver.	nej
med hammerfunktion	nej
med QuickRelease	nej
Skraldehoved, aftagelig fra greb	nej
Drejegreb	nej
Holdeboring for enden af skaftet	nej