



Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme, vinklet 15°



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	632065
GTIN	4000896195718
Artikelklasse	630

Beskrivelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding. Robust, kort, slank skralde i massivt stål. Ekstra velegnet hvor pladsen er trang. Med ergonomisk fingerstøtte på enden af grebet. Vinklet 15°.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatses.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Antal tænder: 20

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Hel længde	89 mm
Antal tænder	20
Arbejdsvinkel	18 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
med leddelt hoved	nej
med svinghoved	nej

med hammerfunktion	nej
med QuickRelease	nej
Skraldehoved, aftagelig fra greb	nej
Drejegreb	nej
Produkttype	Skralde

Tilbehør

	863S/7
	863P/7N
	863P/6