



Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	640160
GTIN	4000896046317
Artikelklasse	630

Beskrivelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til :

Håndbetjente indsatser.

Drivfirkant: 1/2 tommer

Hel længde: 275 mm

Antal tænder: 32

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
Hel længde	275 mm
Antal tænder	32