


**Permanentmagnet-spændeblok, finpolding, Type: MH202****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	380815 MH202
GTIN	2050001854278
Artikelklasse	33S

**Beskrivelse****Udførelse:**

Tre magnetiske spændeflader.

**Anvendelse:**

Til profilering og bearbejdning af små emner som stempler osv.

**Bemærk:**

Permanentmagnet, kan ikke aktiveres.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	1,7 kg
Polpladens slidstyrke	14 mm
Maks. vinkelafvigelse	5 grader
Nominel magnetkraft	80 N/cm <sup>2</sup>
Polding	4 mm
Bredde B	50 mm
Magnetfelthøjde	6 mm
Type	MH202
Samlet højde C	50 mm
Længde A	100 mm

Produkttype

Magnetspændeplade