




Permanentmagnet-spændeblok, finpolding, Type: MH202S



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	380815 MH202S
GTIN	2050001922274
Artikelklasse	33S

Beskrivelse

Udførelse:

Tre magnetiske spændeflader.

Fra SmCo₅-magneter ekstrem høje holdekraft til svært bearbejdelige materialer.

Anvendelse:

Til profilering og bearbejdning af små emner som stempler osv.

Bemærk:

Permanentmagnet, kan ikke aktiveres.

Teknisk beskrivelse

Polding	4 mm
Maks. vinkelafvigelse	5 grader
Nominel magnetkraft	180 N/cm ²
Vægt	1,7 kg
Bredde B	50 mm
Type	MH202S
Magnetfelthøjde	6 mm
Polpladens slidstyrke	14 mm

Samlet højde C	50 mm
Længde A	100 mm
Produkttype	Magnetspændeplade