


**Permanentmagnet-spændeblok, finpolding, Type: MH203****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	380815 MH203
GTIN	2050001854261
Artikelklasse	33S

Beskrivelse**Udførelse:**

To magnetiske spændeflader.

Anvendelse:

Til profilering og bearbejdning af små emner som stempler osv.

Bemærk:

Permanentmagnet, kan ikke aktiveres.

Teknisk beskrivelse

Maks. vinkelafvigelse	5 grader
Magnetfelthøjde	6 mm
Nominel magnetkraft	80 N/cm ²
Bredde B	25 mm
Type	MH203
Vægt	0,5 kg
Polpladens slidstyrke	6 mm
Polding	4 mm
Samlet højde C	25 mm
Længde A	100 mm

Produkttype

Magnetspændeplade