

Garant**Gevindbakke 6e, M: M2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	140350 M2
GTIN	4062406189365
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form. \geq M3 med skæreansnit på begge sider af hensyn til let ansnit og sober transport af spånerne i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Tolerancefelt 6e = **med undermål ca. 0,03 – 0,04 mm.** Til toleranceklasse „middel“, når bolte får et **galvaniseret beskyttelseslag.**

Teknisk beskrivelse

Udvendig \emptyset	16 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Stigning	0,4 mm
Højde	5 mm
Gevindstørrelse	M2
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader

Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		