




Permanentmagnet-spændeblok, finpolding, Type: MH203S



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	380815 MH203S
GTIN	2050001922281
Artikelklasse	33S

Beskrivelse

Udførelse:

To magnetiske spændeflader.

Af SmCo₅-magneter med ekstremt høj holdekraft til vanskeligt bearbejdelige materialer.

Anvendelse:

Til profilering og bearbejdning af små emner som stempler osv.

Bemærk:

Permanentmagnet, kan ikke aktiveres.

Teknisk beskrivelse

Bredde B	25 mm
Magnetfelthøjde	6 mm
Polpladens slidstyrke	6 mm
Maks. vinkelafvigelse	5 grader
Polding	4 mm
Type	MH203S
Vægt	0,5 kg
Nominel magnetkraft	180 N/cm ²
Samlet højde C	25 mm
Længde A	100 mm

Produkttype

Magnetspændeplade