

**Garant****Gevindbakke HSS, MF: 3X0,35****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141050 3X0,35
GTIN	4062406189402
Artikelklasse	11K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lukket forslidset form; med skæreansnit i begge sider.

**1 3/4 gevind skærfas.**

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 0,35 mm

Udvendig Ø: 20 mm

Højde: 5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Højde	5 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Stigning	0,35 mm
Udvendig Ø	20 mm
Gevindstørrelse	M3×0,35

Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		